

# RACORES ANTI-LATIGAZO PARA CENTRALES/ MÓDULOS



- Conector anti-vibración con filtro
- Montaje sobre entrada de central o módulo
- Adecuado para gases puros y gases industriales
- En latón

Láser, Laboratorio y análisis, Bebidas, Proceso industriales

## Aplicación

### Diseñado para la puesta en marcha:


Gases neutros de calidad industrial, Gases puros

### Diseñado para:

Conecion de flexible o pigtails a centrales Air Liquide

## Especificación

Presiones de operación ..... 300 bar



## Conexión

Conexión de entrada: M20 x 1,5 macho

Conexión de salida: Ø 16 x 1,336 SI Macho

## Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
145034	FITTING AF + FILTER ECOGAZ 21,7 W LH			Ø 16x1,336 SI M	
19331	RACOR AF + FILTRE M20X1,5 M LATON	Gases inertes, O2	M 20x1,5 M	Ø 16x1,336 SI M	Latón
189207	RACOR AF + FILTRE M20X1.5 FOOD	Gases inertes, O2	M 20x1,5 M	Ø 16x1,336 SI M	Latón cromado
132302	FITTING AF NPT 3/8 M - M20X1,5 M	Gases inertes, H2, O2	CF 6mm	Ø 16x1,336 SI M	Latón
16413	RACOR AF + FILTRE M20X1,5 M LAITON-NI	Gases inertes, O2	M 20x1,5 M	Ø 16x1,336 SI M	Latón niquelado