

REDUCTORES HEPAL 200AG 200-200-450

Made in Europe



- Reductor Alta presión - Etapa única
- Montaje sobre botella 200 bar
- Adecuado para gases de calidad industrial
- En latón niquelado

Proceso industriales

Aplicación

Los reductores HEPAL AG son utilizados en las aplicaciones industriales diversas.

Diseñado para la puesta en marcha:

Gases de calidad industrial

Excepto:

Dióxido de nitrógeno

Especificación

Presión máxima de entrada 200 bar

Presión de salida..... 80 a 200 bar

Caudal nominal de nitrógeno 450 Nm³/h*

Temperatura de funcionamiento: -20°C à +60°C.

*Caudal en la presión de salida máxima (P2) garantizada hasta una presión igual a 2P2 + 1 bar.

Materiales

Cuerpo Latón niquelado

Sede PA 6.6

Válvula Bola de bronce

Pistón..... Latón cromado

Filtro Bronce sinterizado

Manómetro..... Mecanismo de aleación de cobre,
Ø 50 mm

Junta Cobre, EPDM

Ventajas

Muy robusto y seguro:

Cuerpo de latón fundido a presión

Equipado con una chispa en caso de sobrepresión

Versátil:

Se puede usar en bloques de botellas

Info +


Uso a 300 bar, verifique la compatibilidad de la conexión de entrada (de acuerdo con ISO 5145)

Alerta de seguridad

⚠ ¡Atención! Con dióxido de carbono y argón, prever un calentador en caso de caudal elevado

Dimensiones

- Longitud (L) : 225 mm
- Altura (H) : 225 mm
- Profundidad (D) : 120 mm
- Ø1 : 50 mm
- Ø2 : 80 mm
- Peso neto : 2.2 kg




Manual de instrucciones

OP 110

Conexión

- Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gas
- Conexión de salida: 1 puerto de salida G 1/2" macho

Curva del caudal



Configuración del modelo

Los reductores se suministran con un racor de entrada de alta presión adaptado al tipo de gas de utilización y con uno o varios racores de salida (a montar según el caso). Están equipados con manómetros de alta y baja presión y disco de ruptura.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Presión de salida máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
117574	RED HEPAL 200 AG 200-160-450 NF C-BW 10	Gases inertes	200 bar	200 bar	450 Nm³/h	NF C	SW 10mm	Latón

Opciones

Referencia	Designación larga
19207	Detector de fugas AEROSOL "1000 BULLES"
200104	Racor de salida para regulador HEPAL AG *Entrada G 1/2 Hembra *Salida Doble anillo 10MM

Recambios

Referencia	Recambios	Designación larga
117574	17130	Junta tórica EPDM 10,5x2,7 R9 EP851 (Racor COR C 16382 y E 16381)
	17206	Kit de Juntas planas ALU para manómetro G 1/4
117574	18539	Manómetro Indic. Presión : 0+200+315 bar Ø50 mm *Entrada trasera *Mecanismo de aleación de cobre
	117926	Manómetro Indic. Presión : 0+300+400 bar Ø50 mm *Entrada verticale G1/4 *Mecanismo de aleación de cobre