

VÁLVULAS DE CIERRE DVA 50-0.12 1/4 VUELTA

Made in Europe



- Válvula de cierre 1/4 vuelta - Baja presión
- Montaje sobre canalización o panel de gas
- Adecuado para gas puros
- En latón niquelado

Laboratorio y análisis

Aplicación

Las válvulas DVA están diseñadas para la distribución de los gases puros en los laboratorios y en los talleres de la industria.

Diseñado para la puesta en marcha:

Gases combustibles, Gases puros y mezclas

Excepto:

Acetileno

Especificación

Paso en línea.

Presiones de operación 50 bar*

Kv máxima 0.12 m³/h**

Diámetro nominal 4 mm

Tasa de fuga interna/externa $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C a + 65°C.

*Oxygen and oxidizing gases: maximum working pressure 25 bar.

**Coeficiente de caudal (Kv) en m³/h de agua para pérdida de carga de 1 bar.

Materiales

Cuerpo Latón niquelado


Hastelloy® es una marca registrada por Haynes International, Inc.

Alerta de seguridad

⚠ ¡Atención! En caso de puesta en servicio de oxígeno y otros gases comburentes, la presión de utilización no debe sobrepasar 25 bar.

Dimensiones

Longitud (L) : 49.5 mm
 Altura (H) : 77 mm
 Profundidad (D) : 25 mm
 Peso neto : 0.3 kg



Manual de instrucciones

OP 301

Conexión

Conexión de entrada: G 3/8 BSPP hembra
 Conexión de salida: G 3/8 BSPP hembra

Configuración del modelo

Las válvulas se suministran sin racores de entrada y salida.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
159322	VÁLVULA DVA 50-0,12 1/4 VUELTA	CnHm, Mezclas no reactivas, Gases puros	50 bar	G 3/8 BSPP hembra	G 3/8 BSPP hembra	Latón

Opciones

	Referencia	Designación larga
	16521	Racor Latón cromado G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/8" Latón *Junta plana PTFCE
	16522	Racor Latón cromado G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 6 mm Latón *Junta plana PTFCE
	16523	Racor Latón cromado G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/4" Latón *Junta plana PTFCE
	16524	Racor Latón cromado G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 10 mm Latón *Junta plana PTFCE
	16526	Racor Latón cromado G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 8 mm Latón *Junta plana PTFCE
	16558	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16562	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referencia	Designación larga
	16564	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16565	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16567	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16569	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE