

PEQUEÑA BOTELLA S05 O2 C2H2 KIT ALBEE

- Botella ALbee llena
- Lista para usar
- ALbee Flame para soldadura llama

Cortes

Aplicación

Brasage, soldadura, corte y calentamiento de oxiacetileno. Para fontaneros, talleres de mantenimiento y pequeños artesanos.

Especificación

Peso, capacidad, tamaño, nuestras pequeñas botellas se adaptan a los diferentes consumos de nuestros clientes.

Presiones de operación200 bar
Regulador de presión integrado
Tipo de grifoMINITOP
TopCompressed gas
Tipo de ficha de seguridadCompressed gas

Alerta de seguridad

⚠ ¡Atención! En caso de transporte de botellas ventilar obligatoriamente el vehículo.

Ventajas

Apertura y cierre rápidos. Control permanente del contenido

Info +

La pequeña botella con regulador integrado

Dimensiones

Altura (H) : 100 cm

Peso neto : 27 kg

Descripción de la conexión

Botella suministrada llena

Producto

Referencia	Nombre corto
97441	EQUIPO GAS OXYFLAM MINITOP