

RACORES ACOPLAMIENTO RÁPIDO EXELTOP ARPF



- Integrated ARPF self-sealing quick coupling
- Montaje en botellas EXELTOP
- Adecuado para oxígeno y acetileno
- En latón

Cortes, Proceso industriales, Soldadura

Aplicación

Estos accesorios de conexión rápida ARPF son exclusivos de los cilindros de oxígeno y acetileno EXELTOP. Son una extensión directa del sistema de autosellado de la válvula del cilindro, lo que garantiza una conexión/desconexión ultrarrápida y una seguridad completa y mejorada con el apagallamas.

Diseñado para todos los profesionales que utilizan cilindros EXELTOP durante aplicaciones de llama: soldadura, corte, soldadura fuerte que requieren la máxima protección contra retrocesos de gas y llama.

Diseñado para la puesta en marcha:

Acetileno, Oxígeno

Diseñado para:

Gases de calidad industrial

Excepto:

Otros gases

Especificación

Cada unidad se somete a una prueba de fugas bajo una presión de 15 bar.

Uso de presión O ₂	10 bar
Presión de uso de C ₂ H ₂	1,5 bar
Caudal máximo O ₂	43 m ³ /h
Caudal máximo de C ₂ H ₂	6 m ³ /h

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +60°C.

Ventajas

SEGURIDAD TRANQUILIDAD

Doble Protección Absoluta: tranquilidad total gracias a la combinación del sistema autosellante y el Apagallamas Antirretorno (ARPF) integrado.

El mecanismo de autosellado de la botella corta el flujo de gas instantáneamente cuando se desconecta, reduce drásticamente el riesgo de fugas y garantiza la seguridad de la estación de trabajo.

EFICIENCIA Y ERGONOMÍA

Las funciones integradas en un solo cuerpo: racor auto-sellante, ARPF, oliva ahorran un tiempo valioso, eliminan la compra y el montaje de varias piezas.


El diseño compacto y angular mejora la ergonomía de la estación de trabajo. Los colores específicos para cada gas permiten una identificación visual instantánea para una conexión rápida y sin errores.

Info +

Cumple con la norma ISO 7289 para la parte de conexión y la norma ISO 5175-1 para la parte antirretorno

Dimensiones

Altura (H) : 128 mm
Ø1 : 36 mm
Ø2 : 20 mm
Peso neto : 0.2 kg



Manual de instrucciones

OP1072

Configuración del modelo

Al transportar las botellas EXELTOP, desconecte siempre el conector. El racor rápido se entrega con 2 tamanos de abrazaderas.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Conexión de entrada	Puerto de salida
215776	EXELTOP QUICK CONECTO O2 H ARPL 6,3 10MM	O2	Quick connect H	HT Ø 6.3/10 mm
215780	EXELTOP QUICK CONEC C2H2 H ARPL 6,3 10MM	C2H2	Quick connect H	HT Ø 6.3/10 mm

Opciones

	Referencia	Designación larga
	19207	Detector de fugas AEROSOL "1000 BULLES"