

PEQUEÑA BOTELLA ALBEE FLAME C2H2 10L



- ALbee Acetileno llena
- ALbee Flame para soldadura llama
- Lista para usar

Aplicación

Brasage, soldadura, corte y calentamiento de oxiacetileno. Para fontaneros, talleres de mantenimiento y pequeños artesanos.

Diseñado para la puesta en marcha:
Acetileno de calidad industrial

Especificación

Peso, capacidad, tamaño, nuestras pequeñas botellas se adaptan a los diferentes consumos de nuestros clientes.

Presiones de operación 200 bar
Colore ogiva marrÃ³n (RAL 8008)
Tipo de grifo Manómetro integrado
Top MINITOP
Número UN 1001
Número de ficha de seguridad 001-1
Enlace a la ficha de seguridad http://fds.airliquide.es/SDS/SDS_files/es/001-1.pdf

La pequeña botella con regulador integrado

Alerta de seguridad

⚠ ¡Atención! En caso de transporte de botellas ventilar obligatoriamente el vehículo.

Ventajas

Apertura y cierre rápidos. Control permanente del contenido

Info +



Dimensiones

Altura (H) : 77 cm
Ø1 : 18 cm
Peso neto : 19 kg



Configuración del modelo

Botella suministrada llena

Producto

Referencia	Nombre corto
147217	BOT.ALBEE FLAME ACETILENO 10L LLENA