

VÁLVULAS DE CIERRE DVA-A 1.5-0.12 1/4 VUELTA

Made in Europe



- Válvula de cierre 1/4 vuelta - Baja presión
- Montaje sobre canalización o panel de gas
- Adecuado para acetileno puro
- En latón niquelado

Laboratorio y análisis

Aplicación

Las válvulas DVA-A están instaladas sistemáticamente en la salida de centrales o módulos de 1ª reducción. Permiten aislar los circuitos de distribución de acetileno.

Diseñado para la puesta en marcha:
Acetileno puro

Especificación

Paso en línea.

Presiones de operación 1.5 bar
Kv máxima 0.12 m³/h*
Diámetro nominal 4 mm

Tasa de fuga interna/externa $\leq 3 \times 10^{-7}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C a + 65°C.

*Coeficiente de caudal (Kv) en m³/h de agua para pérdida de carga de 1 bar.


Materiales

Cuerpo Latón niquelado

Hastelloy® es una marca registrada por Haynes International, Inc.

Dimensiones

Longitud (L) : 49.5 mm
 Altura (H) : 77 mm
 Profundidad (D) : 25 mm
 Peso neto : 0.3 kg



Manual de instrucciones

OP 560

Conexión

Conexión de entrada: G 3/8 BSPP hembra
 Conexión de salida: G 3/8 BSPP hembra

Configuración del modelo

Las válvulas se suministran sin racores de entrada y salida.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
163763	VÁLVULA DVA-A 1,5-0,12 1/4 VUELTA	C2H2	1.5 bar	G 3/8 BSPP hembra	G 3/8 BSPP hembra	Latón

Opciones

	Referencia	Designación larga
	16558	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 6 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16562	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 8 mm Inox *Junta plana PTFCE
	16564	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 3/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16565	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/4" Inox *Junta plana PTFCE
	16566	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 1/8" Inox *Junta plana PTFCE
	16567	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 10 mm Inox *Junta plana PTFCE

	Referencia	Designación larga
	16569	Racor Inox G3/8 BSPP Macho *Doble anillo Diám. Ext. 12 mm Inox *Junta plana PTFCE