

# DETECTORES DE FUGAS 1000 BULLES



- Detector de fugas
- Detección de fugas para racores

Soldadura, Cortes, Proceso industriales

## Aplicación

El 1000 Bulles se utiliza para buscar fugas en accesorios de equipos industriales.

Compatible con oxígeno y gases combustibles. No compatible con gases de alta pureza.

### Diseñado para la detección de gases:

Gases no corrosivos, Gases combustibles

## Especificación

Número ONU ..... 1950

## Alerta de seguridad

⚠ Atención! Envase a presión. Puede reventar si se calienta

## Ventajas

### Fácil de usar:

Pulverización simple en la conexión, aparecen burbujas en la ubicación precisa de la fuga.

### Limpio:

No deja rastro

### Info +

Compatible con oxígeno y gases combustibles. No compatible con gases de alta pureza.

# Dimensiones

Peso neto : 0.9 kg

## Manual de instrucciones

FDS

## Configuración del modelo

Se suministra en cajas de 6 sprays

## Producto

Referencia	Nombre corto
19207	DETECTOR FUGAS "1000 BULLES" (6 PIEZAS)