

REDUCTORES

DIM GLC 25-3-5 T-PURGE EPDM



- Reductor de canalización - Etapa única
- Montaje sobre botella
- Adecuado para gases licuados corrosivos en fase gaseosa
- En acero inoxidable

Laboratorio y análisis

Aplicación

Diseñado para la puesta en marcha:

Amoníaco, Mezclas reactivas, Dióxido de azufre

Excepto:

Dióxido de carbono

Especificación

Presión máxima de entrada 25 bar

Caudal nominal de nitrógeno 5 m³/h*

Presión establecida_bar 5 bar

Posibilidad de tratamiento al vacío para purgas ocasionales, Tasa de fuga interna/externa $\leq 3 \times 10^{-9}$ mbar.l/s de helio, Temperatura de funcionamiento: -20°C à +50°C.

Materiales

Cuerpo Acero inoxidable 316L

Sede Acero inoxidable 316

Válvula Acero inoxidable 316L con revestimiento PTFCE

Membrana Hastelloy C®

Filtro Monel 400®

Válvula Acero inoxidable/EPDM

Junta PTFCE

Manual de instrucciones

OP 150

Conexión

Conexión de entrada: Racor AP para botella según el tipo de gaz

Conexión de salida: 2 puertos de salida G 3/8 BSPP hembra

Conexión da válvula: Junta de compresión en acero inoxidable
6 mm, anillos de acero inoxidable