

CAUDALIMETROS DYNAVAL 15L/MIN

Made in Europe



- Caudalímetro mecánico - Baja presión
- Montaje sobre reductor o sobre canalización
- Adecuado para gases de calidad industrial
- En aleación ligera

Proceso industriales

Aplicación

Las tomas de gas DYNAVAL están diseñadas para todas las aplicaciones que necesitan un reglaje de caudal preciso.

Diseñado para la puesta en marcha:

Gases de calidad industrial

Especificación

Presión máxima de entrada 3.5 bar

Caudal regulable hasta 0 a 15 l/min


Caudal máxima 15 l/min

Materiales

Cuerpo Aleación ligera

Dimensiones

Longitud (L) : 56 mm
Altura (H) : 121 mm
Profundidad (D) : 61 mm
Peso neto : 0.4 kg



Manual de instrucciones

OP 440

Conexión

Conexión de entrada: 1 puerto de entrada G 3/8 BSPP macho

Configuración del modelo

Los DYNAVAL se suministran con un racor de salida macho M12x100 para argón (Ar) y dióxido de carbono (CO2) o M12x125 para otros gases.

Producto

Referencia	Nombre corto	Gas	Presión de entrada máxima	Caudal	Conexión de entrada	Puerto de salida	Materia
15948	CAU DYNAVAL N2 1-15L/MIN. OD 4/6MM	N2	3,5 bar	15 l/min	G 3/8 BSPP M	HF 4/6mm	Aleación ligera
15963	CAU DYNAVAL O2 1-15L/MIN. OD 4/6MM	O2	3,5 bar	15 l/min	G 3/8 BSPP M	HF 4/6mm	Aleación ligera
15952	CAU DYNAVAL AR 1-15L/MIN. OD 4/6MM	Ar	3,5 bar	15 l/min	G 3/8 BSPP M	HF 4/6mm	Aleación ligera