

# STANDARD 02 5L

- Pequeña Botella Oxígeno Llena
- Brasage, soldadura y calentamiento
- Grifo estándar

## Aplicación

Brasage, soldadura, corte y calentamiento con oxiacetileno.

Para fontaneros, talleres de mantenimiento y pequeños artesanos

## Especificación

Colore ogiva..... blanco (RAL 9010)

Tipo de grifo ..... Standard (RPV)

Top ..... STANDARD

# Configuración del modelo

Botella llena

## Producto

Referencia	Nombre corto
154554	BOT. 3L. OXÍGENO LLENA