

La solución profesional,
simple e innovadora

Gama de pequeñas botellas 



ALbee 5 Litros - 200 bar

Dimensiones aproximadas: diámetro 140 mm, altura 525 mm

Referencia	Producto	Gas	m ³	Kg/llena
147218	ALbee Weld Ar	Ar	1	10,2
147203	ALbee Weld Ar Mix	Ar/CO ₂	1,1	10,4
147214	ALbee Flame O ₂	O ₂	1	9,9
147216	ALbee Flame Ace	C ₂ H ₂	0,8	11,4



ALbee 11 Litros - 200 bar

Dimensiones aproximadas: diámetro 178 mm, altura 580 mm

Referencia	Producto	Gas	m ³	Kg/llena
147219	ALbee Weld Ar	Ar	2,3	17,7
147204	ALbee Weld Ar Mix	Ar/CO ₂	2,5	18,1
147215	ALbee Flame O ₂	O ₂	2,3	17
147217	ALbee Flame Ace	C ₂ H ₂	1,4	15,9
158103	ALbee Cool*	N ₂	2,1	20

*Conector salida 1/4 SAE



ALbee 13,4 Litros - 300 bar

Referencia	Producto	Gas	m ³	Kg/llena
164095	ALbee Weld Ar	Ar	4,1	25
164099	ALbee Weld Ar Mix	Ar/CO ₂	4,5	25

Consumos y autonomía de las botellas

Proceso	Detalles	Consumo de gas	Tamaño botellas		
			B5	B11	B13
Llama soldadura & Calentamiento	160 lt/hr	O ₂ 176 lt/hr; Ad 160 lt/hr	6 hrs	14 hrs	
	315 lt/hr	O ₂ 346 lt/hr; Ad 315 lt/hr	3 hrs	7 hrs	
Llama corte	10 mm esp.	O ₂ 1580 lt/hr; Ad 350 lt/hr	30 min	53 min	
	50 mm esp.	O ₂ 3550 lt/hr; Ad 500 lt/hr	14 min	24 min	
GTAW		Ar 8/10 lt/min	1 hr	2 hr 20 min	4 hr 10 min
GTAW (MIG)		Ar 16 lt/min	1 hr	2 hr 15 min	4 hr
FCAW (MAG)		Ar/CO ₂ 16 lt/min	1 hr	2 hr 15 min	4 hr

Contacto

AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Pº de la Castellana 79
28046 Madrid

industrial.airliquide.es



Air Liquide es líder mundial de los gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 80 países con cerca de 65.000 colaboradores, el Grupo atiende a más de 3,5 millones de clientes y de pacientes.



Las pequeñas
botellas que hacen
el trabajo duro por ti



Le ofrece un plus en:




Seguridad

- No hay contacto con la alta presión
- Protección total del grifo manorreductor
- Control de funcionamiento por Air Liquide en cada llenado
- Cierre instantáneo del gas



Confort

- Tulipa ergonómica para facilitar el transporte
- Acceso fácil para conectar la goma
- Control permanente del contenido del gas
- Fácil regulación de la presión de trabajo



Economía

- Ningún desperdicio de gas
- Ningún cambio de botella antes de su vaciado
- No más preocupación por lo manorreductores: ni reparaciones, ni compras, ni pérdidas de tiempo en montarlos ni desmontarlos
- No más facturas de alquileres




Fácil gestión

Con cada botella recibirá un contrato de garantía que le asegura:

- Intercambio de botellas vacías por llenas en perfecto estado de utilización, en todos los puntos de servicio de Air Liquide
- Mantenimiento gratuito para las botellas y reductor caudalímetro integrado
- Pruebas y test periódico de las botellas

2018 Cód. 99080 Fotos: Air Liquide





OXIBUTANO ALbee

	Equipo completo	Equipo gas
Referencia	97450	97452
Peso	20 Kg	18 Kg
Dimensiones	80 x 50 x 30 cm	80 x 50 x 30 cm



MINIOXIBUTANO

	Equipo completo	Equipo gas
Referencia	97443	97455
Peso	9 Kg	7Kg
Dimensiones	63,5 X 30 X 25 cm	63,5 X 30 X 25 cm
Carga de gas	O ₂ = 0,5 m ³ butano = 0,5 kg	O ₂ = 0,5 m ³ butano = 0,5 kg



Apertura y cierre rápidos



Caudal de salida regulable de 0 a 15 lts./min. para Ar y Ar Mix



Racor salida de acoplamiento rápido para Ar y Ar Mix



Ergonómico



Control permanente del contenido



OXYFLAM ALbee

	Equipo completo	Equipo gas
Referencia	97444	97441
Llama	3.100 °C	3.100 °C
Peso	30 Kg	28 Kg
Dimensiones	66 x 41 x 29 cm	66 x 41 x 29 cm



OXYFLAM

	Equipo completo	Equipo gas
Referencia	97447	97457
Peso	30 Kg	28 Kg
Dimensiones	41 X 29 X 66 cm	41 X 29 X 66 cm
Carga de gas	O ₂ = 1,1 m ³ C ₂ H ₂ = 0,8 kg	O ₂ = 1,1 m ³ C ₂ H ₂ = 0,8 kg

Equipos de nitrógeno



B7



B11

EQUIPO BARRIDO N₂

	B7	B11
Referencia	97496	97497
Compuesto por:	Carro portabotellas con caja de herramientas (Ref. 105557)	
	Reductor Eurojet N2 de 50 bar (Ref. 109737)	
	Manguera de 5 m con racores de acoplamiento (Ref. 105375)	
	Botella B7 N ₂ (Ref. 97468)	Botella B11 N ₂ (Ref. 97474)



B2,5

Gama de botellas estándar

	B2,5 Oxígeno
Referencia	154554
Capacidad	0,5 m ³

B5



B5



B5



B5




	B5 Oxígeno OXYFLAM	B5 Acetileno OXYFLAM	B5 Nitrógeno OXYFLAM	B5 Balonal OXYFLAM
Referencia	97458	97459	97460	97463
Capacidad	1,1 m ³	0,7 m ³	0,9 m ³	0,9 m ³

B7



B7



B11



	B7 Oxígeno ALUMINIO	B7 Nitrógeno ALUMINIO	B11 Nitrógeno ROLLERFLAM ALUMINIO
Referencia	97469	97468	97474
Capacidad	1,5 m ³	1,4 m ³	2,1 m ³

Equipos completos compuestos de: Carro, botellas, soplete soldador con juego de 7 boquillas (5 para el OXYBUTANO), 5 metros de tubo de goma, juego de válvulas de seguridad y gafas cristal verde DIN5.

Equipos gas compuestos de: Carro, botellas.



ROLLERFLAM ALbee

	Equipo completo	Equipo gas
Referencia	97445	97442
Llama	3.100 °C	3.100 °C
Peso	43 Kg	41 Kg
Dimensiones	95 x 51 x 48 cm	95 x 51 x 48 cm



OXYBUTANO

	Equipo completo	Equipo gas
Referencia	97446	97456
Peso	20 Kg	18 Kg
Dimensiones	85 x 50 x 30 cm	85 x 50 x 30 cm
Carga de gas	O ₂ = 1,1 m ³ butano = 2,8 kg	O ₂ = 1,1 m ³ butano = 2,8 kg